

Série MPZD

Entraînement bi-vitesse pour potentiomètre 10 tours, fixation rapide sur rail DIN

- 2 durées de cycles
- Jusqu'à 3 potentiomètres bobinés
- 2 contacts de fin de course réglables (NK 4101/20°)
- 1 à 4 contacts programmables (NK 4201)
- Résistance de 100 Ω à 50 KΩ
- Moteur à 2 sens de rotation



Exemple de code commande :

MPZD41 Série	05 Modèle (voir tableau 1)	1 Temps de cycle 1 (voir tableau 2)	3 Temps de cycle 2 (voir tableau 2)	C4 Motorisation 1 (voir tableau 3)	C4 Motorisation 2 (voir tableau 3)	0 Résistance (voir tableau 4)
------------------------	---	--	--	---	---	--

1 - Nombre de contacts et dimension

Nombre de contacts	2	3	4	6
Dimension « L » en mm	55	63	71	95
Code commande	04	05	06	09

2 - Temps de cycle T1 et Temps de cycle T2

Secondes	30	60	100	150	180	300	600	900	1200	1800	3600
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3 - Motorisation M1 et Motorisation M2

Type	Synchrone AC (Fréquence 50 – 60 Hz)				DC	
Tension d'alimentation (± 10 %)	24 V	48 V	110 V	220 V	24 V	12 V <i>(sur demande)</i>
Code commande	C1	C2	C3	C4	G1	G2

4 - Résistance DP2, 2W

Valeur (Ω)	100	200	500	1 K	2 K	5 K	10 K	2,5 K	20 K	50 K
Code commande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

